

PRODUCENT:



**KRAJ POCHODZENIA: POLSKA**  
**ZESTAW DO SZYNOWANIA WEWNĘTRZNEGO MOCZOWODÓW**

**Elementy zestawu:**

1. kateter typu podwójnie wygięty  
średnica pętli pęcherzowej: 2 cm lub 4 cm  
odstęp między pętlami od 14 do 30 cm
2. zacisk
3. **popychacz**
4. przewodnik teflonowy 110 cm lub 150 cm



Nr. kat.:	Kateter rozmiar	Odległość między pętlami	Średnica pętli pęcherzowej	Prowadnik
ZSWM3F104	3F	10 cm	4 cm	.022" 110 cm
ZSWM3F124	3F	12 cm	4 cm	.022" 110 cm
ZSWM3F144	3F	14 cm	4 cm	.022" 110 cm
ZSWM3F164	3F	16 cm	4 cm	.022" 110 cm
ZSWM3F184	3F	18 cm	4 cm	.022" 110 cm
ZSWM4F124	4F	12 cm	4 cm	.022" 110 cm
ZSWM4F144	4F	14 cm	4 cm	.022" 110 cm
ZSWM4F164	4F	16 cm	4 cm	.022" 110 cm
ZSWM4F184	4F	18 cm	4 cm	.022" 110 cm
ZSWM4F204	4F	20 cm	4 cm	.022" 110 cm
ZSWM4F224	4F	22 cm	4 cm	.022" 110 cm
ZSWM4F244	4F	24 cm	4 cm	.022" 110 cm
ZSWM4F264	4F	26 cm	4 cm	.022" 110 cm
ZSWM4F284	4F	28 cm	4 cm	.022" 110 cm
ZSWM4.8F124	4.8F	12 cm	4 cm	.032" 110 cm
ZSWM4.8F144	4.8F	14 cm	4 cm	.032" 110 cm
ZSWM4.8F164	4.8F	16 cm	4 cm	.032" 110 cm
ZSWM4.8F184	4.8F	18 cm	4 cm	.032" 110 cm
ZSWM4.8F204	4.8F	20 cm	4 cm	.032" 110 cm
ZSWM4.8F244	4.8F	24 cm	4 cm	.032" 110 cm
ZSWM4.8F264	4.8F	26 cm	4 cm	.032" 110 cm
ZSWM4.8F284	4.8F	28 cm	4 cm	.032" 110 cm
ZSWM4.8F304	4.8F	30 cm	4 cm	.032" 110 cm
ZSWM4.8F324	4.8F	32 cm	4 cm	.032" 110 cm
ZSWM5F144	5F	14 cm	4 cm	.035" 110 cm
ZSWM5F164	5F	16 cm	4 cm	.035" 110 cm

ZSWM5F184	5F	18 cm	4 cm	.035" 110 cm
ZSWM5F204	5F	20 cm	4 cm	.035" 110 cm
ZSWM5F224	5F	22 cm	4 cm	.035" 110 cm
ZSWM5F244	5F	24 cm	4 cm	.035" 110 cm
ZSWM5F264	5F	26 cm	4 cm	.035" 110 cm
ZSWM5F284	5F	28 cm	4 cm	.035" 110 cm
ZSWM5F304	5F	30 cm	4 cm	.035" 110 cm
ZSWM6F124	6F	12 cm	4 cm	.038" 110 cm
ZSWM6F164	6F	16 cm	4 cm	.038" 110 cm
ZSWM6F204	6F	20 cm	4 cm	.038" 110 cm
ZSWM6F224	6F	22 cm	4 cm	.038" 110 cm
ZSWM6F244	6F	24 cm	4 cm	.038" 110 cm
ZSWM6F264	6F	26 cm	4 cm	.038" 110 cm
ZSWM6F284	6F	28 cm	4 cm	.038" 110 cm
ZSWM6F304	6F	30 cm	4 cm	.038" 110 cm
ZSWM7F244	7F	24 cm	4 cm	.038" 110 cm
ZSWM7F264	7F	26 cm	4 cm	.038" 110 cm
ZSWM7F284	7F	28 cm	4 cm	.038" 110 cm
ZSWM7F304	7F	30 cm	4 cm	.038" 110 cm
ZSWM7.5F244	7.5F	24 cm	4 cm	.038" 110 cm
ZSWM7.5F264	7.5F	26 cm	4 cm	.038" 110 cm
ZSWM7.5F284	7.5F	28 cm	4 cm	.038" 110 cm
ZSWM7.5F304	7.5F	30 cm	4 cm	.038" 110 cm
ZSWM8F124	8F	12 cm	4 cm	.038" 110 cm
ZSWM8F144	8F	14 cm	4 cm	.038" 110 cm
ZSWM8F204	8F	20 cm	4 cm	.038" 110 cm
ZSWM8F244	8F	24 cm	4 cm	.038" 110 cm
ZSWM8F264	8F	26 cm	4 cm	.038" 110 cm
ZSWM8F284	8F	28 cm	4 cm	.038" 110 cm
ZSWM8F304	8F	30 cm	4 cm	.038" 110 cm
ZSWM8.5F244	8.5F	24 cm	4 cm	.038" 110 cm
ZSWM8.5F264	8.5F	26 cm	4 cm	.038" 110 cm
ZSWM8.5F284	8.5F	28 cm	4 cm	.038" 110 cm
ZSWM8.5F304	8.5F	30 cm	4 cm	.038" 110 cm
ZSWM10F244	10F	24 cm	4 cm	.038" 110 cm
ZSWM10F264	10F	26 cm	4 cm	.038" 110 cm
ZSWM10F284	10F	28 cm	4 cm	.038" 110 cm
ZSWM10F304	10F	30 cm	4 cm	.038" 110 cm
ZSWM3F102	3F	10 cm	2 cm	.022" 110 cm
ZSWM3F122	3F	12 cm	2 cm	.022" 110 cm
ZSWM3F142	3F	14 cm	2 cm	.022" 110 cm
ZSWM3F162	3F	16 cm	2 cm	.022" 110 cm
ZSWM3F182	3F	18 cm	2 cm	.022" 110 cm
ZSWM3F202	3F	20 cm	2 cm	.022" 110 cm
ZSWM3F222	3F	22 cm	2 cm	.022" 110 cm
ZSWM3F242	3F	24 cm	2 cm	.022" 110 cm
ZSWM4F102	4F	10 cm	2 cm	.022" 110 cm
ZSWM4F122	4F	12 cm	2 cm	.022" 110 cm
ZSWM4F142	4F	14 cm	2 cm	.022" 110 cm
ZSWM4F162	4F	16 cm	2 cm	.022" 110 cm
ZSWM4F182	4F	18 cm	2 cm	.022" 110 cm
ZSWM4F202	4F	20 cm	2 cm	.022" 110 cm
ZSWM4F222	4F	22 cm	2 cm	.022" 110 cm
ZSWM4F242	4F	24 cm	2 cm	.022" 110 cm

ZSWM4F262	4F	26 cm	2 cm	.022" 110 cm
ZSWM4F282	4F	28 cm	2 cm	.022" 110 cm
ZSWM4.8F122	4.8F	12 cm	2 cm	.032" 110 cm
ZSWM4.8F142	4.8F	14 cm	2 cm	.032" 110 cm
ZSWM4.8F162	4.8F	16 cm	2 cm	.032" 110 cm
ZSWM4.8F182	4.8F	18 cm	2 cm	.032" 110 cm
ZSWM4.8F202	4.8F	20 cm	2 cm	.032" 110 cm
ZSWM4.8F242	4.8F	24 cm	2 cm	.032" 110 cm
ZSWM4.8F262	4.8F	26 cm	2 cm	.032" 110 cm
ZSWM4.8F282	4.8F	28 cm	2 cm	.032" 110 cm
ZSWM4.8F302	4.8F	30 cm	2 cm	.032" 110 cm
ZSWM4.8F322	4.8F	32 cm	2 cm	.032" 110 cm
ZSWM5F142	5F	14 cm	2 cm	.035" 110 cm
ZSWM5F162	5F	16 cm	2 cm	.035" 110 cm
ZSWM5F182	5F	18 cm	2 cm	.035" 110 cm
ZSWM5F202	5F	20 cm	2 cm	.035" 110 cm
ZSWM5F222	5F	22 cm	2 cm	.035" 110 cm
ZSWM5F242	5F	24 cm	2 cm	.035" 110 cm
ZSWM5F262	5F	26 cm	2 cm	.035" 110 cm
ZSWM5F282	5F	28 cm	2 cm	.035" 110 cm
ZSWM5F302	5F	30 cm	2 cm	.035" 110 cm
ZSWM6F122	6F	12 cm	2 cm	.038" 110 cm
ZSWM6F162	6F	16 cm	2 cm	.038" 110 cm
ZSWM6F182	6F	18 cm	2 cm	.038" 110 cm
ZSWM6F202	6F	20 cm	2 cm	.038" 110 cm
ZSWM6F222	6F	22 cm	2 cm	.038" 110 cm
ZSWM6F242	6F	24 cm	2 cm	.038" 110 cm
ZSWM6F262	6F	26 cm	2 cm	.038" 110 cm
ZSWM6F282	6F	28 cm	2 cm	.038" 110 cm
ZSWM6F302	6F	30 cm	2 cm	.038" 110 cm
ZSWM7F242	7F	24 cm	2 cm	.038" 110 cm
ZSWM7F262	7F	26 cm	2 cm	.038" 110 cm
ZSWM7F282	7F	28 cm	2 cm	.038" 110 cm
ZSWM7F302	7F	30 cm	2 cm	.038" 110 cm
ZSWM7.5F242	7.5F	24 cm	2 cm	.038" 110 cm
ZSWM7.5F262	7.5F	26 cm	2 cm	.038" 110 cm
ZSWM7.5F282	7.5F	28 cm	2 cm	.038" 110 cm
ZSWM7.5F302	7.5F	30 cm	2 cm	.038" 110 cm
ZSWM8F122	8F	12 cm	2 cm	.038" 110 cm
ZSWM8F142	8F	14 cm	2 cm	.038" 110 cm
ZSWM8F242	8F	24 cm	2 cm	.038" 110 cm
ZSWM8F262	8F	26 cm	2 cm	.038" 110 cm
ZSWM8F282	8F	28 cm	2 cm	.038" 110 cm
ZSWM8F302	8F	30 cm	2 cm	.038" 110 cm
ZSWM8.5F242	8.5F	24 cm	2 cm	.038" 110 cm
ZSWM8.5F262	8.5F	26 cm	2 cm	.038" 110 cm
ZSWM8.5F282	8.5F	28 cm	2 cm	.038" 110 cm
ZSWM8.5F302	8.5F	30 cm	2 cm	.038" 110 cm
ZSWM10F242	10F	24 cm	2 cm	.038" 110 cm
ZSWM10F262	10F	26 cm	2 cm	.038" 110 cm
ZSWM10F282	10F	28 cm	2 cm	.038" 110 cm
ZSWM10F302	10F	30 cm	2 cm	.038" 110 cm

Zestaw do szynowania moczowodów przeznaczony jest do zapewnienia przepływu moczu z układu kielichowo-

miedniczkowego do pęcherza moczowego. Stosuje się go w przypadku zaburzeń drożności moczowodu: kamień, zwężenie moczowodu, ucisk na moczowód z zewnątrz. Cewnik podwójny pigtail spełnia rolę wewnętrznej przetoki moczowej, a jej wyższość nad dotychczas stosowanymi rozwiązaniami polega na tym, że eliminuje zewnętrzne odprowadzenie moczu, co w znacznym stopniu zmniejsza niebezpieczeństwo zakażenia.

Cewnik wykonany jest z poliuretanu i zakończony z obu stron krzywizną typu pigtail (podwójny pigtail). Średnica krzywizny pigtail wynosi 2 cm w części umieszczonej w miedniczce nerkowej oraz 4 cm w części, którą umieszcza się pęcherzu moczowym. Cewnik w części miedniczkowej zakończony jest na ślepo, w części pęcherzowej jest otwarty. Oba końce cewnika posiadają liczne otwory boczne zapewniające swobodny przepływ moczu. Widoczny w promieniach RTG. Średnica cewnika wynosi od 3F do 10F, długość od 10 cm do 30 cm. Inne długości nie wymienione powyżej na zamówienie.


Prowadnik po wprowadzeniu do światła cewnika prostuje go, umożliwiając wprowadzenie go do kanału roboczego endoskopu, a następnie do moczowodu i miedniczki.

Popychacz służy do wypchnięcia końca cewnika z endoskopu do miedniczki nerkowej. Spinka unieruchamia cewnik po włożeniu go na prowadnik.

– oba końce katetera zamknięte – przykład oznaczenia: **ZSWM3F182Z**

– oba końce katetera otwarte – przykład oznaczenia: **ZSWM3F182O**

## ZESTAW DO SZYNOWANIA MOCZOWODÓW Z KATETEREM O ZMIENNEJ ŚREDNICY



Na zamówienie wykonujemy zestaw z kateterem o zmiennej średnicy 7F/12F. Segment średnicy 12F jest bez otworów bocznych, co zapobiega zwężaniu i zrastaniu się moczowodów.

**Przykład oznaczenia:** ZSWM7F12F264 LUB W ROZMIARZE 8F12F **Przykład oznaczenia:** ZSWM8F12F264 oraz w wersji oba końce otwarte nr kat. np. ZSWM7F12F262O