


3-kanałowy Papillotom

Doskonała alternatywa od firmy MICRO-TECH

Pozycjonowanie, kaniulacja oraz resekcja to podstawowe cechy udanego zabiegu papillotomi. 3-kanałowy papillotom firmy MICRO-TECH spełnia wszystkie te wymagania. Łatwo wysuwana z kanału roboczego do właściwej pozycji, stożkowa zwężona do rozmiaru 5fr końcówka papillotomu ułatwia kaniulację a resekcja jest wykonana dokładnie w pozycji „na godz. 11 – tą”.

Papillotom posiada kanały: dla linki tnącej, przewodnika oraz kontrastu zaprojektowane dla wysokiego bezpieczeństwa oraz skutecznego dozowania kontrastu. W ergonomicznej rękojeści znajdują się trzy otwory na palce zapewniające wygodę użytkowania i doskonałą kontrolę podczas zabiegu.



Specyfikacja

- 3 kanały dla: przewodnika, linki tnącej oraz do podawania kontrastu
- Opcjonalnie izolacja linki tnącej od strony proksymalnej
- Kierunek cięcia "na godz. 11"
- Nitkowata, zwężona do rozmiaru 5fr
- Funkcja rotacji
- Ergonomiczna rękojeść z trzema uchwytami
- Kompatybilny przewodnik do 0,035"



Papillotom z uchwytem





SPECYFIKACJA

REF	Długość końcówki mm	długość długość mm	izolacja	prowadnik	Ø kanał roboczy mm
PAPILLOTOME, 3 ŚWIATŁA, KOŃCÓWKA STOŻKOWA					
DSP-30020-111111	0	20	Nie	nie	2,8
DSP-30020-111211	0	20	Tak	nie	2,8
DSP-30025-111111	0	25	Nie	nie	2,8
DSP-30025-111211	0	25	Tak	nie	2,8
DSP-30030-111111	0	30	Nie	nie	2,8
DSP-30030-111211	0	30	Tak	nie	2,8
DSP-30220-111111	2	20	Nie	nie	2,8
DSP-30220-111211	2	20	Tak	nie	2,8
DSP-30225-111111	2	25	Nie	nie	2,8
DSP-30225-111211	2	25	Tak	nie	2,8
DSP-30230-111111	2	30	Nie	nie	2,8
DSP-30230-111211	2	30	Tak	nie	2,8
DSP-30520-111111	5	20	Nie	nie	2,8
DSP-30520-111211	5	20	Tak	nie	2,8
DSP-30525-111111	5	25	Nie	nie	2,8
DSP-30525-111211	5	25	Tak	nie	2,8
DSP-30530-111111	5	30	Nie	nie	2,8
DSP-30530-111211	5	30	Tak	nie	2,8
DSP-30020-111121	0	20	Nie	Tak	2,8
DSP-30020-111221	0	20	Tak	Tak	2,8
DSP-30025-111121	0	25	Nie	Tak	2,8
DSP-30025-111221	0	25	Tak	Tak	2,8
DSP-30030-111121	0	30	Nie	Tak	2,8
DSP-30030-111221	0	30	Tak	Tak	2,8
DSP-30220-111121	2	20	Nie	Tak	2,8
DSP-30220-111221	2	20	Tak	Tak	2,8
DSP-30225-111121	2	25	Nie	Tak	2,8
DSP-30225-111221	2	25	Tak	Tak	2,8
DSP-30230-111121	2	30	Nie	Tak	2,8
DSP-30230-111221	2	30	Tak	Tak	2,8
DSP-30520-111121	5	20	Nie	Tak	2,8
DSP-30520-111221	5	20	Tak	Tak	2,8
DSP-30525-111121	5	25	Nie	Tak	2,8
DSP-30525-111221	5	25	Tak	Tak	2,8
DSP-30530-111121	5	30	Nie	Tak	2,8
DSP-30530-111221	5	30	Tak	Tak	2,8

PAPILLOTOME, 3-LUMEN, NÓŻ IGŁOWY

DSP-30505-121111	0	5	nie	nie	2,8
DSP-30505-121211	0	5	Tak	nie	2,8
DSP-30507-121111	0	7	nie	nie	2,8
DSP-30507-121211	0	7	Tak	nie	2,8

Zalecany przewódnik 0,035": MTN-BM 89/45-A (proste), 600358-5 (proste), 600359-5 (J-Tip) Jednostka
opakowania: 2 sztuki

