


STUDZIENKA KANALIZACYJNA DN 600mm

WYKONANIE STUDZIENKI TWORZYWOWEJ D3



*wybór zależy od średnicy korpusu wjazdu:

- z kołnierzem Ø770 dla włączów z korpusem do Ø760
- z kołnierzem Ø805 dla włączów z korpusem > Ø760

TABELA ADAPTACYJNA
DLA STUDNI TWORZYWOWYCH

NUMER STUDNI	TYP KINETY	NW	ND	L
		[m n.p.m]		[m]
D3	ZBIORCZA	113,25	111,22	2,03